

Felfogó készlet
SAMH-S-N8-S-MK
Cikkszám: 575815

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	T horonyhoz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...85 °C
Rögzítés módja	reteszelés becsavarozva felülről helyezhető a horonyba
Max. meghúzási nyomaték	0.6 Nm
Terméksúly	1.88 g
Fedősapka alapanyaga	PA
A szorítótömb alapanyaga	erősen ötvöztött acél
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L