


# Stop henger DFSP-32-25-DF-PA

Cikkszám: 576110

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                  | Érték                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Löket                                                     | 25 mm                                                              |
| Dugattyú Ø                                                | 32 mm                                                              |
| Dugattyúrúd menete                                        | M6                                                                 |
| Csillapítás                                               | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon                 |
| Beépítési helyzet                                         | tetszés szerint                                                    |
| Működési mód                                              | kettős működésű                                                    |
| Szerkezeti felépítés                                      | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Profilcső                               |
| Pozíciófelismerés                                         | közelítéskapcsolóhoz                                               |
| Dugattyúrúdvég                                            | Belső menet                                                        |
| Változatok                                                | Belső menet a dugattyúrúdon                                        |
| Csavaróbiztosíték/vezető                                  | kerek dugattyúrúd                                                  |
| Üzemi nyomás                                              | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                  |
| Üzemi közeg                                               | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                    |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                        | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)       |
| KBK korrózióállósági osztály                              | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                               |
| LABS konformitás                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Tiszta szoba osztály                                      | 6. osztály az ISO 14644-1 szerint                                  |
| Környezeti hőmérséklet                                    | -10 °C...80 °C                                                     |
| Kitolt dugattyúrúd megengedett lökőereje                  | 3270 N                                                             |
| Megengedett keresztirányú erő a kapcsolási folyamat során | 595 N                                                              |
| Max. ciklusfrekvencia                                     | 5 Hz                                                               |
| Rögzítés módja                                            | átmenő furattal<br>belső menettel<br>tartozékkal<br>választhatóan: |
| Pneumatikus csatlakozó                                    | G1/8                                                               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                     | RoHS-kompatibilis                                                  |
| Peremes csavar alapanyaga                                 | Acél, horganyzott                                                  |
| Fedél alapanyaga                                          | Kovácsolt alumíniumötvözet<br>eloxált                              |

| Jellemző               | Érték                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Tömítések alapanyaga   | TPE-U(PU)                                     |
| Dugattyúrúd alapanyaga | erősen ötvöztött rozsdamentes acél            |
| Görgő alapanyaga       | Acél, horganyzott                             |
| Hengercső alapanyaga   | Kovácsolt alumínium ötvözet<br>simára eloxált |