

# Stop henger DFSP-Q-32-15-DF-PA

Cikkszám: 576114

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                  | Érték                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Löket                                                     | 15 mm                                                                   |
| Dugattyú Ø                                                | 32 mm                                                                   |
| Dugattyúrúd menete                                        | M6                                                                      |
| Csillapítás                                               | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon                      |
| Beépítési helyzet                                         | tetszés szerint                                                         |
| Működési mód                                              | kettős működésű                                                         |
| Szerkezeti felépítés                                      | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Profilcső<br>elfordulás ellen biztosított    |
| Pozíciófelismerés                                         | közelítéskapcsolóhoz                                                    |
| Dugattyúrúdvég                                            | Belső menet                                                             |
| Változatok                                                | Belső menet a dugattyúrúdon<br>elfordulás ellen biztosított dugattyúrúd |
| Csavaróbiztosíték/vezető                                  | lapított dugattyúrúd                                                    |
| Üzemi nyomás                                              | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                       |
| Üzemi közeg                                               | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                         |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                        | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)            |
| KBK korrózióállósági osztály                              | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                    |
| LABS konformitás                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                       |
| Tiszta szoba osztály                                      | 6. osztály az ISO 14644-1 szerint                                       |
| Környezeti hőmérséklet                                    | -10 °C...80 °C                                                          |
| Kitolt dugattyúrúd megengedett lökőereje                  | 3270 N                                                                  |
| Megengedett keresztirányú erő a kapcsolási folyamat során | 595 N                                                                   |
| Max. ciklusfrekvencia                                     | 5 Hz                                                                    |
| Rögzítés módja                                            | átmenő furattal<br>belső menettel<br>tartozékkal<br>választhatóan:      |
| Pneumatikus csatlakozó                                    | G1/8                                                                    |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                     | RoHS-kompatibilis                                                       |
| Peremes csavar alapanyaga                                 | Acél, horganyzott                                                       |

| Jellemző               | Érték                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Fedél alapanyaga       | Kovácsolt alumíniumötvözet<br>eloxált         |
| Tömítések alapanyaga   | TPE-U(PU)                                     |
| Dugattyúrúd alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél             |
| Görgő alapanyaga       | Acél, horganyzott                             |
| Hengercső alapanyaga   | Kovácsolt alumínium ötvözet<br>símára eloxált |