

Stop henger DFSP-40-30-DF-PA

Cikkszám: 576134

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	30 mm
Dugattyú Ø	40 mm
Dugattyúrúd menete	M8
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Profilcső
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Dugattyúrúdvég	Belső menet
Változatok	Belső menet a dugattyúrúdon
Csavaróbiztosíték/vezető	kerek dugattyúrúd
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Tiszta szoba osztály	6. osztály az ISO 14644-1 szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Kitolt dugattyúrúd megengedett lökőereje	5540 N
Megengedett keresztirányú erő a kapcsolási folyamat során	1108 N
Max. ciklusfrekvencia	5 Hz
Rögzítés módja	átmenő furattal belső menettel tartozékkal választhatóan:
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Peremes csavar alapanyaga	Acél, horganyzott
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált

Jellemző	Érték
Tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Görgő alapanyaga	Acél, horganyzott
Hengercső alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet simára eloxált