


# Stop henger DFSP-Q-40-20-PR-PA

Cikkszám: 576141

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                  | Érték                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Löket                                                     | 20 mm                                                                         |
| Dugattyú Ø                                                | 40 mm                                                                         |
| Csillapítás                                               | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon                            |
| Beépítési helyzet                                         | tetszés szerint                                                               |
| Működési mód                                              | egyszeres működésű<br>húzó                                                    |
| Szerkezeti felépítés                                      | Dugattyú<br>Dugattyúrúd görgővel<br>Profilcső<br>elfordulás ellen biztosított |
| Pozíciófelismerés                                         | közelítéskapcsolóhoz                                                          |
| Változatok                                                | elfordulás ellen biztosított dugattyúrúd                                      |
| Csavaróbiztosíték/vezető                                  | lapított dugattyúrúd                                                          |
| Üzemi nyomás                                              | 0.12 MPa...1 MPa<br>1.2 bar...10 bar                                          |
| Üzemi közeg                                               | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                               |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                        | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)                  |
| KBK korrózióállósági osztály                              | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                          |
| LABS konformitás                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                             |
| Környezeti hőmérséklet                                    | -10 °C...80 °C                                                                |
| Kitolt dugattyúrúd megengedett lökőereje                  | 4500 N                                                                        |
| Megengedett keresztirányú erő a kapcsolási folyamat során | 898 N                                                                         |
| Max. ciklusfrekvencia                                     | 5 Hz                                                                          |
| Rögzítés módja                                            | átmenő furattal<br>belső menettel<br>tartozékkal<br>választhatóan:            |
| Pneumatikus csatlakozó                                    | G1/8                                                                          |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                     | RoHS-kompatibilis                                                             |
| Peremes csavar alapanyaga                                 | Acél, horganyzott                                                             |
| Fedél alapanyaga                                          | Kovácsolt alumíniumötvözet<br>eloxált                                         |
| Tömítések alapanyaga                                      | TPE-U(PU)                                                                     |
| Dugattyúrúd alapanyaga                                    | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                            |

| Jellemző             | Érték                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Görgő alapanyaga     | Acél, horganyzott                             |
| Hengercső alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet<br>simára eloxált |