


Stop henger DFSP-Q-50-20-PR-PA

Cikkszám: 576165

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	20 mm
Dugattyú Ø	50 mm
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	egyszeres működésű húzó
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd görgővel Profilcső elfordulás ellen biztosított
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	elfordulás ellen biztosított dugattyúrúd
Csavaróbiztosíték/vezető	lapított dugattyúrúd
Üzemi nyomás	0.12 MPa...1 MPa 1.2 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Kitolt dugattyúrúd megengedett lökőereje	5000 N
Megengedett keresztirányú erő a kapcsolási folyamat során	1250 N
Max. ciklusfrekvencia	5 Hz
Rögzítés módja	átmenő furattal belső menettel tartozékkal választhatóan:
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Peremes csavar alapanyaga	Acél, horganyzott
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált
Tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél

Jellemző	Érték
Görgő alapanyaga	Acél, horganyzott
Hengercső alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet simára eloxált