



# Fordító hajtómű

## DSM-25-270-P-FW-A-B

Cikkszám: 547579

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                   | Érték                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Méret                                                      | 25                                                 |
| Csillapítási szög                                          | 1.2 deg                                            |
| Elfordulási szög beállítási tartomány                      | 0 deg...270 deg                                    |
| Elfordítási szög                                           | 0 deg...270 deg                                    |
| Csillapítás                                                | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Beépítési helyzet                                          | tetszés szerint                                    |
| Finom beállítás                                            | -6 deg                                             |
| Működési mód                                               | kettős működésű                                    |
| Szerkezeti felépítés                                       | Szárnylapát modul                                  |
| Pozíciófelismerés                                          | közelítéskapcsolóhoz                               |
| Üzemi nyomás                                               | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar               |
| Max. elfordulási frekvencia 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén | 2 Hz                                               |
| Üzemi közeg                                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint     |
| KBK korrózióállósági osztály                               | 0 - nincs korróziós igénybevétel                   |
| LABS konformitás                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Tiszta szoba osztály                                       | 6. osztály az ISO 14644-1 szerint                  |
| Környezeti hőmérséklet                                     | -10 °C...60 °C                                     |
| Max. axiális erő                                           | 50 N                                               |
| Max. radiális erő                                          | 120 N                                              |
| Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)              | 5 Nm                                               |
| Megengedett tehetetlenségi nyomaték                        | 0.015 kgm <sup>2</sup>                             |
| Terméksúly                                                 | 725 g                                              |
| Rögzítés módja                                             | belső menettel                                     |
| Pneumatikus csatlakozó                                     | M5                                                 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                      | RoHS-kompatibilis                                  |
| Hajtótengely alapanyaga                                    | Acél<br>nikkelezett                                |
| Tömítések alapanyaga                                       | TPE-U(PU)                                          |
| Ház alapanyaga                                             | Kovácsolt alumínium ötvözet                        |