


# Fordító hajtómű DSM-32-270-A-B

Cikkszám: 547594

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                   | Érték                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Méret                                                      | 32                                              |
| Elfordítási szög                                           | 0 deg...270 deg                                 |
| Beépítési helyzet                                          | tetszés szerint                                 |
| Működési mód                                               | kettős működésű                                 |
| Szerkezeti felépítés                                       | Szárnylapát modul                               |
| Pozíciófelismerés                                          | közelítéskapcsolóhoz                            |
| Üzemi nyomás                                               | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar            |
| Max. elfordulási frekvencia 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén | 2 Hz                                            |
| Üzemi közeg                                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:...] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály                               | 0 - nincs korróziós igénybevétel                |
| LABS konformitás                                           | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Tiszta szoba osztály                                       | 6. osztály az ISO 14644-1 szerint               |
| Környezeti hőmérséklet                                     | -10 °C...60 °C                                  |
| Max. axiális erő                                           | 75 N                                            |
| Max. radiális erő                                          | 200 N                                           |
| Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)              | 10 Nm                                           |
| Terméksúly                                                 | 1250 g                                          |
| Rögzítés módja                                             | belső menettel                                  |
| Pneumatikus csatlakozó                                     | G1/8                                            |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                      | RoHS-kompatibilis                               |
| Hajtótengely alapanyaga                                    | Acél<br>nikkelezett                             |
| Tömítések alapanyaga                                       | TPE-U(PU)                                       |
| Ház alapanyaga                                             | Kovácsolt alumínium ötvözet                     |