


Fojtó-visszacsapó szelep VFOH-LE-A-G18-Q6

Cikkszám: 578798

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Szellőző-fojtó-visszacsapó funkció
1. pneumatikus csatlakozás	QS-6
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
Működtetés módja	kézi
Beállítóelem	Hatszögletű fejescsavar
Rögzítés módja	becsavarozható
Normál névleges térfogatáram fojtásirányban	255 l/min
Normál névleges térfogatáram visszacsapó irányban	111 l/min...280 l/min
Környezeti hőmérséklet	0 °C...150 °C
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	0.2 bar...10 bar
Normál térfogatáram a fojtás irányában 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	370 l/min
Normál térfogatáram visszacsapó irányban 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) nyomásnál	330 l/min...390 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...150 °C
Közeghőmérséklet	0 °C...150 °C
Névleges meghúzási nyomaték	3 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 10%
Terméksúly	23 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	FPM
Üreges csavar alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Oldógyűrű alapanyaga	Nikkellezett sárgaréz

Jellemző	Érték
Szabályozó csavar alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Lengő csatlakozó alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett