



Fordító hajtómű
DSM-32-270-FW-A-B
Cikkszám: 547599

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Elfordítási szög	0 deg...270 deg
Megengedett ütközési sugár	28 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Szerkezeti felépítés	Szárnylapát modul
Pozíciófelismerés	nélkül
Üzemi nyomás	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Max. elfordulási frekvencia 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	2 Hz
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
A tisztatér alkalmassága, ISO 14644-14 szerint mérve	6. osztály az ISO 14644-1 szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. ütközőerő	480 N
Max. axiális erő	75 N
Max. radiális erő	200 N
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	10 Nm
Terméksúly	1325 g
Rögzítés módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Hajtótengely alapanyaga	Acél nikkelezett
Tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet