


# Vákuumgenerátor VN-14-L-T4-PQ2-VA5-R02

Cikkszám: 547709

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                        | Érték                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Laval-fúvóka névleges átmérője                  | 1.4 mm                                          |
| Raszterméret                                    | 18 mm                                           |
| Hangtompító kivitele                            | nyitott                                         |
| Beépítési helyzet                               | tetszés szerint                                 |
| Ejektorkarakterisztikája                        | magas szívótérfogatáram<br>Standard             |
| Integrált funkció                               | Nyitott hangtompító                             |
| Szerkezeti felépítés                            | T forma                                         |
| Üzemi nyomás max. szívótérfogatáramhoz          | 8 bar                                           |
| Üzemi nyomás                                    | 1 bar...8 bar                                   |
| Névleges üzemi nyomás                           | 6 bar                                           |
| Magas szívótérfogatáram légkörrel szemben       | 90 l/min                                        |
| Szellőztetési idő névleges üzemi nyomás mellett | 0.25 s                                          |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről            | Olajozott üzem nem lehetséges                   |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség        |
| LABS konformitás                                | VDMA24364-Zone III                              |
| Közeghőmérséklet                                | 0 °C...60 °C                                    |
| Hangnyomásszint névleges üzemi nyomás mellett   | 77 dB(A)                                        |
| Környezeti hőmérséklet                          | 0 °C...60 °C                                    |
| Max. meghúzási nyomaték                         | 0.5 Nm                                          |
| Terméksúly                                      | 42 g                                            |
| Rögzítés módja                                  | átmenő furattal<br>tartozékkal                  |
| 1. pneumatikus csatlakozás                      | QS-6                                            |
| 3. pneumatikus csatlakozás                      | Nyitott hangtompító                             |
| Vákuumcsatlakozás                               | G1/4                                            |
| Csatlakozómenet alapanyaga                      | Kovácsolt alumínium ötvözet                     |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések           | RoHS-kompatibilis                               |
| Tömítések alapanyaga                            | NBR                                             |
| Fúvóka alapanyaga                               | POM<br>Kovácsolt alumíniumötvözet               |

| Jellemző               | Érték                                  |
|------------------------|----------------------------------------|
| Ház alapanyaga         | POM-erősítéssel                        |
| Hangtompító alapanyaga | Alumínium présöntvény<br>POM<br>PU-hab |
| Csavarzatok alapanyaga | Sárgaréz<br>nikkelezett                |