

Forgató modul ERMB-32

Cikkszám: 552708

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Szerkezeti felépítés	Elektromechanikus forgató modul fogasszíjjal
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Forgatási szög	végtelen
Hajtásáttétel	3:1
Ismétlési pontosság	$\pm 0,03^\circ$
Pozíciófelismerés	induktív érzékelőkhöz
Megengedett tehetetlenségi nyomaték	1 kgm ²
Terméksúly	3250 g
Meghajtó fogaskerék Ø	12 mm
Fogasszík-osztás	5 mm
Max. hajtott fordulatszám	300 1/min
Max. bemeneti sebesség	900 1/min
Max. kimeneti nyomaték	25.5 Nm
Max. hajtónyomaték	8.5 Nm
Üresjárat hajtónyomaték	0.5 Nm
Védettség	IP20
Hangnyomás szint	53 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Hajtómű tengely alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált
Hajtótengely alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált
Fogasszík alapanyaga	Polikloroprén üvegszállal