


Fénykábeles érzékelő SOE4-FO-L-HF2-1N-M8

Cikkszám: 552798

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	Blokkos kialakítás
Megfelel a szabványnak	EN 60947-5-2
Engedély	RCM jelzés c UL us - Listed (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
Méret	Pozíció
Mérési elv	optoelektronikai
Mérési eljárás	Fénykábeles érzékelő
Fény fajtája	piros
Kölcsönös befolyás	Védett akár négy közvetlenül egymás mellé szerelt eszköz
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Kapcsolókimenet	NPN
Kapcsolóelem-funkció	kapcsolható
Max. kapcsolási frekvencia	1500 Hz
Max. kimeneti áram	100 mA
Feszültségesés	2.4 V
Időzítő funkció	1 - 2000 ms
Rövidzárlat elleni védelem	ciklusos
DC üzemi feszültségi tartomány	10 V...30 V
Maradék hullámosság	10%
Üresjárat áram	25 mA
Póluscsera elleni védelem	minden elektromos üzemi feszültség-csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozó	4 pólusú M8x1 Csatlakozó
Rögzítés módja	átmenő furattal szerelősínnel
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	17 g

Jellemző	Érték
Ház alapanyaga	ABS
Kijelző	LED
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Funkció tartalékkijelző	Zöld LED
Beállítási lehetőségek	Teach-in Teach-In elektromos csatlakozással
Védettség	IP64
Szigetelőfeszültség	50 V
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L