

Csatlakozó vezeték NEBV-

Cikkszám: 8003577

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kiegészítő funkciók	Tartóáram-csökkentése Védőáramkör
Vezetékmegjelölés	táblatartó nélkül
Csatlakozási gyakoriság	50
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat Aljzat, keskeny
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes döntött
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	ZC csatlakozóalak, önmetsző csavar ZC csatlakozóalak, metrikus csavar C csatlakozóalak, az EN 175301-803 szerint Sub-D
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	2 25 4 44
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozó, kivitel	szögletes kerek
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Kábel Csatlakozó
2. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes döntött
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	ZB csatlakozóalak, önmetsző csavar M8x1 A kódolású EN 61076-2-104 szerint nyitott vég
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	2 25 3 44
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...230 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...230 V
Kábelhossz	0.5 m...30 m

Jellemző	Érték
Vezetéktulajdonság	Alapkvitel energialáncokhoz alkalmas
Vezeték vizsgálati feltételei	Vizsgálati feltételek kérésre
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Kábelköpeny alapanyaga	PVC TPE-U(PUR)
Kábelköpeny színe	szürke