

Tömlőkészlet DADB-S1-12-S10-50

Cikkszám: 553391

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	22 mm
Méret	12
Lökettartomány	10 mm...50 mm
Dugattyúrúd-hosszabbítás	23 mm
Kialakítás	kerek
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Harmonika készlet elszívóval
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramkört lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágnesestekercsek
Közegállóság	Porok Forgács Olajok Zsírok Benzin
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Terméksúly	7 g
Rögzítés módja	menetes csappal belső menettel
Pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Adaptációs alkatrészek alapanyaga	Megerősített PA
Tömítések alapanyaga	NBR
Harmonika alapanyaga	NBR
Menetes csap alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél