


# Csatlakozólap VMPAL-AP-10-T135

Cikkszám: 554315

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Szélesség                             | 10.7 mm                                                      |
| Hossz                                 | 107.3 mm                                                     |
| Raszterméret                          | 10.7 mm                                                      |
| Szelepméret                           | 10 mm                                                        |
| Nyomáscső szétválasztása              | 1., 3. és 5. csatorna                                        |
| Szelephelyek max. száma               | 1                                                            |
| Áramlásirány                          | megfordítható                                                |
| Szelepsziget-felépítés                | Keverhető szelepméret                                        |
| Üzemi nyomás                          | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                       |
| Vezérlőnyomás                         | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar                           |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály          | 3 - nagy korróziós igénybevétel                              |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Környezeti hőmérséklet                | -5 °C...50 °C                                                |
| Terméksúly                            | 25 g                                                         |
| 2. pneumatikus csatlakozó             | 10 mm-es patronhoz                                           |
| 4. pneumatikus csatlakozó             | 10 mm-es patronhoz                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                            |
| Csatlakozólap alapanyaga              | Megerősített PA                                              |