



# Szabályozó lap VABF-S1-2-R2C2-C-6

Cikkszám: 555759

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Szélesség                             | 54 mm                                                        |
| Szabvány alapján                      | ISO 5599-1                                                   |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                              |
| Pneumatikus többszintű kiépítés       | Nyomásszabályozó 2-eshez                                     |
| Szabályozó funkció                    | Állandó kimeneti nyomás<br>szekunder légtelenítéssel         |
| Opcionális manométer                  | lehetséges                                                   |
| Nyomásszabályozási tartomány          | 0.1 MPa...0.6 MPa<br>14.5 psi...87 psi                       |
| Nyomásszabályozó-tartomány            | 1 bar...6 bar                                                |
| 1. bemeneti nyomás                    | 0.5 bar...10 bar<br>0.05 MPa...1 MPa<br>7.25 psi...145 psi   |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály          | 0 - nincs korróziós igénybevétel                             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Védettség                             | IP65<br>NEMA 4                                               |
| Környezeti hőmérséklet                | -5 °C...50 °C                                                |
| Terméksúly                            | 1230 g                                                       |
| Többszintű kiépítés telepítési módja  | sorolható alaplapon<br>egyedi csatlakozólapon                |
| Manométer csatlakozója                | tartókapoccsal                                               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                            |
| Kezelőpanel alapanyaga                | PA                                                           |
| Szabályozó ház alapanyaga             | Alumínium présöntvény                                        |