


Vezetőtengely ELFA-KF-70- -

Cikkszám: 8037970

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalököt	50 mm...5000 mm
Méret	70
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Szerkezeti felépítés	Vezető
Max. gyorsulás	50 m/s ²
Max. sebesség	5 m/s
Bekapcsolási időtartam	100%
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Másodrendű felületi nyomatékok, ly	146050 mm ⁴
Másodrendű felületi nyomatékok, lz	459290 mm ⁴
Max. erő Fy	1500 N
Max. Fz erő	1850 N
Max. üresjáratú elmozdulási ellenállás	11 N
Max. Mx nyomaték	16 Nm
Max. My nyomaték	132 Nm
Max. Mz nyomaték	132 Nm
Max. Fy erő a teljes tengelyen	1500 N
Max. Fz erő a teljes tengelyen	1850 N
Max. Mx nyomaték a teljes tengelyen	16 Nm
Max. My nyomaték a teljes tengelyen	132 Nm
Max. Mz nyomaték a teljes tengelyen	132 Nm
Fy 100 km elméleti élettartamra (kizárólag vezetés)	5520 N
Fz 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezető)	6808 N
Mx 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezetőnél)	59 Nm
My 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezetőnél)	486 Nm
Mz 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezetőnél)	486 Nm
Szán súlya	790 g

Jellemző	Érték
Kiegészítő szán tömege	790 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	2220 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	38 g
Profil alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Zárószalag alapanyaga	rozsdamentes acél szalag
Szánvezető alapanyaga	Rozsdamentes acél
Vezetősín alapanyaga	Rozsdamentes acél
Szán alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált