



## Adatlap

| Jellemző                                                   | Érték                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Munkalököt                                                 | 50 mm...8500 mm                  |
| Méret                                                      | 80                               |
| Beépítési helyzet                                          | tetszés szerint                  |
| Vezető                                                     | Golyóscsapágyas vezető           |
| Szerkezeti felépítés                                       | Vezető                           |
| Max. gyorsulás                                             | 50 m/s <sup>2</sup>              |
| Max. sebesség                                              | 5 m/s                            |
| Bekapcsolási időtartam                                     | 100%                             |
| KBK korrózióállósági osztály                               | 0 - nincs korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás                                           | VDMA24364-Zone III               |
| Védettség                                                  | IP40                             |
| Környezeti hőmérséklet                                     | -10 °C...60 °C                   |
| Másodrendű felületi nyomatékok, ly                         | 257180 mm <sup>4</sup>           |
| Másodrendű felületi nyomatékok, lz                         | 913660 mm <sup>4</sup>           |
| Max. erő Fy                                                | 2500 N                           |
| Max. Fz erő                                                | 3050 N                           |
| Max. üresjáratú elmozdulási ellenállás                     | 12 N                             |
| Max. Mx nyomaték                                           | 36 Nm                            |
| Max. My nyomaték                                           | 228 Nm                           |
| Max. Mz nyomaték                                           | 228 Nm                           |
| Max. Fy erő a teljes tengelyen                             | 2500 N                           |
| Max. Fz erő a teljes tengelyen                             | 3050 N                           |
| Max. Mx nyomaték a teljes tengelyen                        | 36 Nm                            |
| Max. My nyomaték a teljes tengelyen                        | 228 Nm                           |
| Max. Mz nyomaték a teljes tengelyen                        | 228 Nm                           |
| Fy 100 km elméleti élettartamra (kizárólag vezetés)        | 9200 N                           |
| Fz 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezető)    | 11224 N                          |
| Mx 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezetőnél) | 132 Nm                           |
| My 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezetőnél) | 839 Nm                           |
| Mz 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezetőnél) | 839 Nm                           |
| Szán súlya                                                 | 1610 g                           |

| Jellemző                              | Érték                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Kiegészítő szán tömege                | 1610 g                                 |
| Alapsúly 0 mm löket esetén            | 3740 g                                 |
| Súlytöbblet 10 mm löketenként         | 49 g                                   |
| Profil alapanyaga                     | Kovácsolt alumínium ötvözet<br>eloxált |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                      |
| Zárószalag alapanyaga                 | rozsdamentes acél szalag               |
| Szánvezető alapanyaga                 | Rozsdamentes acél                      |
| Vezetősín alapanyaga                  | Rozsdamentes acél                      |
| Szán alapanyaga                       | Kovácsolt alumíniumötvözet<br>eloxált  |