

Bemeneti modul CTMM-S1-A-8E-A-M8-4

Cikkszám: 8047506

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méreték: Sz x H x M	27 mm x 123 mm x 40 mm
Raszterméret	28 mm
Terméksúly	75 g
Közeghőmérséklet	-5 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...40 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
Max. vezetékhozz	30 m
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Diagnosztika LED-en keresztül	Hibák modulonként
Kimenetek száma	0
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Elektronika/érzékelők DC névleges üzemi feszültsége	24 V
Elektronika/érzékelők megengedett feszültségingadozása	± 25%
Elektronika/érzékelők belső áramfelvétele névleges üzemi feszültség esetén	jellemzően 12 mA
Bemenet elektromos csatlakozó, funkció	Analóg bemenet
Bemenet elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	8x aljzat
Elektromos csatlakozó bemenete, csatlakozástechnika	M8x1, A kódolású az EN 61076-2-104 szerint
Bemenet elektromos csatlakozója, pólusok/erek száma	4
Bemenetek száma	8
Bementek max. modulonkénti összárama	0.2 A
Méreték	Áram
Jeltartomány	4 - 20 mA
Elektromos leválasztás csatornák között	nem

Jellemző	Érték
Elektromos leválasztó csatorna - belső busz	nem
Védelem (rövidzárlat)	belső elektronikus biztosíték