



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalököt	50 mm...5000 mm
Méret	70
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Szerkezeti felépítés	Vezető
Max. gyorsulás	50 m/s ²
Max. sebesség	5 m/s
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Másodrendű felületi nyomatékok, Ix	395000 mm ⁴
Másodrendű felületi nyomatékok, Iy	577000 mm ⁴
Max. erő Fy	1850 N
Max. Fz erő	1850 N
Max. üresjárat elmozdulási ellenállás	15 N
Max. Mx nyomaték	16 Nm
Max. My nyomaték	51 Nm...132 Nm
Max. Mz nyomaték	51 Nm...132 Nm
Max. Fy erő a teljes tengelyen	1850 N
Max. Fz erő a teljes tengelyen	1850 N
Max. Mx nyomaték a teljes tengelyen	16 Nm
Max. My nyomaték a teljes tengelyen	51 Nm...132 Nm
Max. Mz nyomaték a teljes tengelyen	51 Nm...132 Nm
It torziós tehetetlenségi nyomaték	240000 mm ⁴
Profil alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedő profil alapanyaga	ABS
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált
Szánvezető alapanyaga	Acél

Jellemző	Érték
Vezetőszín alapanyaga	Acél
Szán alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált