


Vezetőtengely EGC-120- -FA

Cikkszám: 558866

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalököt	50 mm...8500 mm
Méret	120
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Szerkezeti felépítés	Vezető
Max. gyorsulás	50 m/s ²
Max. sebesség	5 m/s
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Másodrendű felületi nyomatékok, Ix	4620000 mm ⁴
Másodrendű felületi nyomatékok, Iy	5650000 mm ⁴
Max. erő Fy	6890 N
Max. Fz erő	6890 N
Max. üresjárat elmozdulási ellenállás	15 N
Max. Mx nyomaték	144 Nm
Max. My nyomaték	380 Nm...680 Nm
Max. Mz nyomaték	380 Nm...680 Nm
Max. Fy erő a teljes tengelyen	6890 N
Max. Fz erő a teljes tengelyen	6890 N
Max. Mx nyomaték a teljes tengelyen	144 Nm
Max. My nyomaték a teljes tengelyen	380 Nm...680 Nm
Max. Mz nyomaték a teljes tengelyen	380 Nm...680 Nm
It torziós tehetetlenségi nyomaték	2680000 mm ⁴
Pneumatikus csatlakozó rögzítő egysége	M5
Profil alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedő profil alapanyaga	ABS
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált

Jellemző	Érték
Szánvezető alapanyaga	Acél
Vezető sín alapanyaga	Acél
Szán alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált