



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	140 g
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
Védettség	IP65 IP67
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Hálózati hiba áthidalása	10 ms
Teljes tengelyszám	4
Méretek: Sz x H x M	50 mm x 107 mm x 55 mm
Vezérlő interfész	CAN busz
Terepibusz interfész	1x aljzat M9, 5 pólusú
EszközsPECIFIKUS diagnosztika	Csatorna- és modulatorientált diagnosztika Modulok alulfeszültsége/zárlata Diagnosztikai memória
Konfigurációs támogatás	MMI kézi vezérlőegység
Paraméterezés	Csatornák kényszerítése Rendszerparaméterek
Átviteli sebesség	1 Mbit/s
DC üzemi feszültségi tartomány	18 V...30 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Jegyzőkönyv	FHPP
Belső áramfelvétel névleges üzemi feszültség mellett	Jell. 80 mA
Maximális címkapacitás, kimenetek	32 byte
Maximális címkapacitás, bemenetek	32 byte
TerméksPECIFIKUS LED kijelző	Hiba PL: terhelésellátás
Ház alapanyaga	Megerősített PA PC