


Bekapcsoló szelep MS9-EM-G-S-VS

Cikkszám: 562952

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	MS
Méret	9
Raszterméret	90 mm
Szerkezeti felépítés	Hengeres tolózárr
Működtetés módja	kézi
Tömítés elve	lággy
Távozó levegő funkció	nem fojtható
Aktuátor biztosítás	Forgatógomb rögzítésszel
Visszaállítás módja	Kényszerített vezetés
Vezérlés módja	közvetlen
Szelepfunkció	3/2, bistabil
Üzemi nyomás	0 bar...20 bar
Átfedés	pozitív átfedés
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	18000 l/min
2-3 normál névleges átfolyás	14100 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Hangnyomás szint	93 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Rögzítés módja	választhatóan: Vezetékbeszerelés tartozékkal
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	2400 g
3. pneumatikus csatlakozás	G1
Hengeres tolatyú alapanyaga	POM
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény