

# Gömbcsap-hajtómű egység VZBM-A-11/4"-RP-25-D-2-B2-PA10

Cikkszám: 8070239

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerkezeti felépítés                  | 2-utas gömbcsap<br>Fordító hajtómű                                                                                               |
| Működtetés módja                      | pneumatikus                                                                                                                      |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                                                                                                  |
| Rögzítés módja                        | Vezetékbесzerelés                                                                                                                |
| Armatúra csatlakozó                   | Rp1 1/4                                                                                                                          |
| Kapcsolóállás-kijelző                 | Rés iránya = áramlási irány                                                                                                      |
| DN névleges szélesség                 | 32                                                                                                                               |
| Üzemi nyomás                          | 5.5 bar...8 bar                                                                                                                  |
| Névleges nyomás, PN armatúra          | 25                                                                                                                               |
| Közeg                                 | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok<br>Víz - nem vízgőz<br>semleges folyadékok                        |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                                                                                  |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Harmatpont min. 10 °C-kal a környezeti és közeghőmérséklet alatt<br>Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| Közeghőmérséklet                      | -15 °C...90 °C                                                                                                                   |
| Környezeti hőmérséklet                | -20 °C...80 °C                                                                                                                   |
| Kv átfolyás                           | 84 m <sup>3</sup> /h                                                                                                             |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                                                                                |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III                                                                                                               |
| Ház alapanyaga                        | Sárgaréz, nikkelezett                                                                                                            |
| Ház anyagszáma                        | CW617N                                                                                                                           |
| Tömítések alapanyaga                  | FPM<br>HNBR<br>PTFE                                                                                                              |
| Golyó alapanyaga                      | Sárgaréz, krómozott                                                                                                              |
| Golyó anyagszáma                      | CW614N                                                                                                                           |
| Tengely alapanyaga                    | Sárgaréz                                                                                                                         |
| Tengely anyagszáma                    | CW614N                                                                                                                           |
| Terméksúly                            | 1711 g                                                                                                                           |

| Jellemző                     | Érték                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korróziónak való kitettség |