


Szelepsziget VTOC

Cikkszám: 564056

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	2x3/2, zárt, monostabil
Szelepméret	10 mm
Max. normál névleges átfolyás	10 l/perc 10 mm-nél
Pneumatikus munkacsatlakozás	Csatlakozólap
Üzemi nyomás	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
KC-jel	KC-EMC
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint
Jelállapot-kijelző	LED
Vákuumhoz való alkalmasság	nem
Meghúzási idő	100 ms
Névleges felvevő áram mágnesetekercsenként	55 mA - 100 ms
Névleges áram áramcsökkentéssel	13 mA 100 ms után
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Közeghőmérséklet	-5 °C...50 °C
Védettség	IP40
Vezérlőközeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Elektromos vezérlés	I-port IO-Link Többpólusú
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Működtetés módja	elektromos
Elektromos I/O-rendszer	igen
Szigettípus	84

Jellemző	Érték
Szelephelyek max. száma	24
Szelepsziget-felépítés	Rögzített raszter