

# Szűrő MS9-LF-G-EUV

Cikkszám: 564107

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Méret                                 | 9                                                              |
| Sorozat                               | MS                                                             |
| Beépítési helyzet                     | függőleges +/- 5 °                                             |
| Szűrőfinomság                         | 40 µm                                                          |
| Kondenzátum leeresztő                 | teljesen automatikus                                           |
| Szerkezeti felépítés                  | Szinterszűrő centrifugális szeparátorral                       |
| A kondenzátum elválasztási szint      | 75 %                                                           |
| Üzemi nyomás                          | 2 bar...12 bar                                                 |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint<br>Inert gázok |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                           |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Csapághőmérséklet                     | 5 °C...60 °C                                                   |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:4] szerint                |
| Közeghőmérséklet                      | -10 °C...60 °C                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C                                                 |
| Pórusméret                            | 40 µm                                                          |
| Terméksúly                            | 2000 g                                                         |
| Rögzítés módja                        | Vezetékbесzerelés<br>tartozékkal<br>választhatóan:             |
| Burkolat alapanyaga                   | Megerősített PA                                                |
| Forgótárcsa alapanyaga                | POM                                                            |
| Szűrőtartó alapanyaga                 | POM                                                            |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                              |
| Csatlakozólap alapanyaga              | Alumínium présöntvény                                          |
| Felfogó szögelem alapanyaga           | Alumínium présöntvény                                          |
| Szűrő alapanyaga                      | PE                                                             |
| Ház alapanyaga                        | Alumínium présöntvény                                          |
| Modul csatlakozó alapanyaga           | Alumínium présöntvény                                          |
| Tartály alapanyaga                    | Kovácsolt alumínium ötvözet                                    |
| Héjtműtés alapanyaga                  | NBR                                                            |

| Jellemző                 | Érték |
|--------------------------|-------|
| Kémlelőüveg alapanyaga   | PA    |
| Terelő tányér alapanyaga | POM   |