

Végálláskapcsoló feltét SRAP-M-CA1-GR270-1-A-TM20

Cikkszám: 568238

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	szögletes
Szabvány alapján	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Engedély	RCM jelzés c UL us - Recognized (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Méret	Forgatási szög
Mérési elv	mágneses Hall
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Analóg kimenet	4 - 20 mA
Analóg kimenet pontos ismétlése ± °-ban	1 deg
Rövidzárlat elleni védelem	igen
Túlterhelés elleni védelem	elérhető
DC üzemi feszültségi tartomány	15 V...30 V
Üresjárat áram	12 mA...20 mA
Póluscsera elleni védelem	minden elektromos csatlakozóhoz
Elektromos csatlakozó	9 pólusú Csavaros sorkapocs dugaszolható
Csatlakoztatható vezeték névleges keresztmetszete	2.5 mm ²
Kábelcsavarzat	M20
Megengedett kábelátmérő	5 mm...13 mm
Max. vezeték hossz	30 m
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	1000 g
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Pozíció jelző	piros / zöld
Beállítási lehetőségek	Teach-in Teach-In elektromos csatlakozással
Szögérzékelés beállítási tartománya	0 deg...270 deg

Jellemző	Érték
Védettség	IP65
Szigetelőfeszültség	50 V
Lökőfeszültség-állóság	0.8 kV
Védelmi osztály	III
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Szennyezettségi fok	3