


Csatlakozó aljzat MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Cikkszám: 570367

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 175301-803
Megfelel a szabványnak	EN 61984
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 2. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Csatlakozási gyakoriság	50
Kábelkimenet	döntött
Kábelkimenet megjegyzés	90°-kal elforgatható
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	döntött
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	C csatlakozóalak, az EN 175301-803 szerint
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	3
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	3
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	a mágnesszelepen, M2,5 központi csavarral
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Csavaros sorkapocs
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	3
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	3
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...24 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	6 A
Lököfeszültség-állóság	0.8 kV
Védővezető csatlakozás	van
Kábelcsavarzat	M12x1,5
Megengedett kábelátmérő	4 mm...6 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0.25 mm ² ...0.5 mm ²

Jellemző	Érték
Védettség	IP65 az IEC 60529 szerint
Megjegyzés a védettségről	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...125 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
Megjegyzés a szennyeződés szintjéről	szerezett állapotban
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Ház színe	fekete
Tömítések alapanyaga	HNBR
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Sárgaréz, ónozott