

Dugasz
NECU-S-ECG4-HX-Q3
Cikkszám: 570922

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Csatlakozási gyakoriság	1
Rögzítés módja	reteszelés
Elektromos csatlakozó	4 pólusú Egyenes csatlakozó / Vágószorító négyyszög forma
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	3 A
Lökőfeszültség-állóság	0.8 kV
Egyetlen vezeték átmérője	0.07 mm
Érátmérő	0.8 mm...1 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0.14 mm ²
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	2
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
Ház alapanyaga	PBT PC
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	aranyozott
Jóváhagyott szigetelő burkolat	PP PVC TPE-E