

Csatlakozó
NPQR-D-Q16-E
Cikkszám: 8085703

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges szélesség	15 mm
A tömlő behelyezési mélysége	23.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kialakítás	egyenes forma
Kötegméret	1
Szerkezeti felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...174 psi
Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés	Víz: 0 - 80 °C-on max. 0,7 MPa
Tanúsítványt kiállító szerv	NSF C0556009
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint Víz (folyékony, jégmentes)
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra:A több mint 1% tömegarányú réz, cinket vagy nikkel tartalmazó fémek használata tilos.Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaileg nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Tiszta szoba osztály	4. osztály az ISO 14644-1 szerint
Élelmiszerekkel használható	lásd a megfelelőségi nyilatkozatot NSF/ANSI 169
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...150 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletről	PUN-H-val: -20°C - 60°C
Terméksúly	65.6 g
1. pneumatikus csatlakozás	16 mm külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó	16 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Tartó gyűrű alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél

Jellemző	Érték
Oldógyűrű alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Tömítőmítés alapanyaga	FPM
Tömítőbilincs szegmens alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Támgyűrű alapanyaga	PPSU