


# Átvezető pillanat-csatlakozó NPQR-H-Q4-E

Cikkszám: 8085729

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                             | Érték                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                                | Standard                                                                     |
| Névleges szélesség                                   | 3 mm                                                                         |
| A tömlő behelyezési mélysége                         | 14 mm                                                                        |
| Beépítési helyzet                                    | tetszés szerint                                                              |
| Kialakítás                                           | Közfal                                                                       |
| Kötegméret                                           | 1                                                                            |
| Szerkezeti felépítés                                 | Push-pull elv                                                                |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon         | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar                                   |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya          | -13.775 psi...232 psi                                                        |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés               | Víz: 0–80 °C-on max. 0,7 MPa                                                 |
| Tanúsítványt kiállító szerv                          | NSF C0556009                                                                 |
| Üzemi közeg                                          | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint<br>Víz (folyékony, jégmentes) |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                   | Olajozott üzem lehetséges                                                    |
| KBK korrózióállósági osztály                         | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel                                         |
| LABS konformitás                                     | VDMA24364-B2-L                                                               |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására          | Alkalmos csökkentett Cu/Zn/Ni értékű akkumulátorok gyártására (F1a)          |
| A tisztatér alkalmassága, ISO 14644-14 szerint mérve | 4. osztály az ISO 14644-1 szerint                                            |
| Élelmiszerekkel használható                          | lásd a megfelelőségi nyilatkozatot<br>NSF/ANSI 169                           |
| Környezeti hőmérséklet                               | -20 °C...150 °C                                                              |
| Min. meghúzási nyomaték                              | 10 Nm                                                                        |
| Max. meghúzási nyomaték                              | 15 Nm                                                                        |
| Terméksúly                                           | 24.3 g                                                                       |
| 1. pneumatikus csatlakozás                           | 4 mm külső Ø-jű tömlőhöz                                                     |
| 2. pneumatikus csatlakozó                            | 4 mm külső Ø-jű tömlőhöz                                                     |
| Oldógyűrű színe                                      | ezüst                                                                        |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                | RoHS-kompatibilis                                                            |
| Ház alapanyaga                                       | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                           |
| Tartó gyűrű alapanyaga                               | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                           |
| Oldógyűrű alapanyaga                                 | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                           |

| Jellemző                         | Érték                             |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Anyacsavar alapanyaga            | erősen ötvözött rozsdamentes acél |
| Tömlőtömítés alapanyaga          | FPM                               |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |
| Támgyűrű alapanyaga              | PPSU                              |