


Csatlakozó vezeték

NEBC-M8G4-ES-2.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

Cikkszám: 8086524

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Legyzőkönyv	RS232
Vezetékmegjelölés	tartozékkal
Beépítési helyzet	tetszés szerint
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	kerek
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M8x1 A kódolású EN 61076-2-104 szerint
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	4
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	3
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Csavaros rögzítés
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozó, kivétel	szögletes
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Aljzat
2. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Sub-D
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	9
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	8
2. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	2x 4-40 UNC csavar
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...24 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	4 A
Lökőfeszültség-állóság	1.5 kV
Árnyékolás	igen
Kábelhossz	2.5 m
Vezetéktulajdonság	energialáncokhoz alkalmas
Vezeték vizsgálati feltételei	Vizsgálati feltételek kérésre
Hajlítási sugár, fix kábelvezetés	24 mm
Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés	47 mm

Jellemző	Érték
Kábelátmérő	4.6 mm
Kábelátmérő tűrése	± 0,1 mm
Kábelszerkezet	3 x 0,34 mm ²
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.34 mm ²
Védettség	IP67
Megjegyzés a védettségről	IP20 a Sub-D aljzathoz szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	0 °C...50 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	2
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Kábelköpeny színe	fekete