

Balancer készlet YHBP-

Cikkszám: 8087218

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Lökettartomány	100 mm...1990 mm
Hengerátmérő	50 mm...200 mm
Támogatott kinematika	Emelő oszlop Párhuzamos kinematika
Póluscserre elleni védelem	üzemi feszültséghez
Üzemi nyomás	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Max. mozgatósi sebesség	1 m/s
DC üzemi feszültségi tartomány	21.6 V...26.4 V
Bekapcsolási időtartam	100%
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Maradék hullámosság	5%
Áramfelvétel terhelés nélküli kimenetek esetén	2 A
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [6:4:4] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapágyhőmérséklet	-20 °C...70 °C
Védettség	IP65
Megjegyzés a védettségről	IP20 a PNOZ biztonsági reléhez IP20 a CMCB-...-C vezérlőrendszerhez IP20 CECC-D vezérlőhöz IP54 a CMCB-...-CC vezérlőrendszerhez szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Tömegterhelés	25 kg...999 kg
A kinematika áttételi aránya	1:5 oszlopok emeléséhez 1:1 - 1:5 a párhuzamos kinematikához
Terméksúly	4.8 kg...60.5 kg
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis