



Pneumatikus szelep

CJ-5/2-1/4

Cikkszám: 5736

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	5/2, bistabil
Működtetés módja	pneumatikus
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	1400 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	G1/4
Üzemi nyomás	1 bar...16 bar
Névleges szélesség	6.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kézi segédműködtetés	Nem reteszelő
Vezérlőnyomás	2 bar...10 bar
Max. kapcsolási frekvencia	40 Hz
Bekapcsolási idő	28 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Rögzítés módja	a csatlakozólapon
12. vezérlőlevegő csatlakozó	G1/8
14. vezérlőlevegő csatlakozó	G1/8
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
3. pneumatikus csatlakozás	G1/4
4. pneumatikus csatlakozó	G1/4
5. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Membrán alapanyaga	PUR