

Pneumatikus szelep VUWG-L10A-P53E-M3

Cikkszám: 573798

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	5/3 légtelenített
Működtetés módja	pneumatikus
Szelepméret	10 mm
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	90 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	M3
Üzemi nyomás	-0.9 bar...10 bar
Szerkezeti felépítés	Hengeres tolózár
Visszaállítás módja	mechanikus rugó
Raszterméret	10.5 mm
Távozó levegő funkció	fojtható
Tömítés elve	lágý
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kézi segédműködtetés	nincs
Vezérlés módja	közvetlen
Áramlásirány	megfordítható
Átfedés	határozatlan átfedés
Vezérlőnyomás	3 bar...10 bar
Vákuumhoz való alkalmasság	igen
Kikapcsolási idő	19 ms
Bekapcsolási idő	7 ms
Kapcsolási idő ekkor	9 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Tiszta szoba osztály	5. osztály az ISO 14644-1 szerint
Közeghőmérséklet	-5 °C...50 °C
Vezérlőközeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...60 °C
Terméksúly	40 g

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	a PR-lécen átmenő furattal választhatóan:
12. vezérlőlevegő csatlakozó	M5
14. vezérlőlevegő csatlakozó	M5
1. pneumatikus csatlakozás	M3
2. pneumatikus csatlakozó	M3
3. pneumatikus csatlakozás	M3
4. pneumatikus csatlakozó	M3
5. pneumatikus csatlakozó	M3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	HNBR NBR
Ház alapanyaga	Alumínium eloxált