


# Ikerdugattyús henger DGTZ-GF-20-10-J-T-P-A

Cikkszám: 8103487

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                                     | Érték                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Löket                                                                        | 10 mm                                                        |
| Állítható véghelyzet/hossz                                                   | 10 mm                                                        |
| Dugattyú Ø                                                                   | 20 mm                                                        |
| Hajtó egység üzemmódja                                                       | Két járom                                                    |
| Csillapítás                                                                  | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon           |
| Beépítési helyzet                                                            | tetszés szerint                                              |
| Vezető                                                                       | Siklócsapágyas vezetékek                                     |
| Szerkezeti felépítés                                                         | Vezető                                                       |
| Pozíciófelismerés                                                            | közelítéskapcsolóhoz                                         |
| Üzemi nyomás                                                                 | 0.12 MPa...0.8 MPa<br>1.2 bar...8 bar                        |
| Működési mód                                                                 | kettős működésű                                              |
| Üzemi közeg                                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről                                         | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                                                 | 1 - alacsony korrózióknak való kitétség                      |
| LABS konformitás                                                             | VDMA24364-Zone III                                           |
| A tisztatér alkalmassága, ISO 14644-14 szerint mérve                         | 5. osztály az ISO 14644-1 szerint                            |
| Környezeti hőmérséklet                                                       | -10 °C...80 °C                                               |
| Ütközési energia a végállásokban                                             | 0.2 Nm                                                       |
| Max. hasznos terhelés a meghatározott távolság melletti lökettől függően: xs | 22.5 N                                                       |
| Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás                   | 283 N                                                        |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre                              | 283 N                                                        |
| Mozgatott tömeg                                                              | 253 g                                                        |
| Terméksúly                                                                   | 645 g                                                        |
| Pneumatikus csatlakozó                                                       | M5                                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                                        | RoHS-kompatibilis                                            |
| Fedél alapanyaga                                                             | Kovácsolt alumíniumötvözet                                   |
| Tömítések alapanyaga                                                         | NBR                                                          |
| Ház alapanyaga                                                               | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált                          |
| Dugattyúrúd alapanyaga                                                       | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                           |