


# Mágnesszelep VUVG-B18-M52-MZT-F-1P3

Cikkszám: 574450

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Szelepfunkció                                                | 5/2, monostabil                                                        |
| Működtetés módja                                             | elektromos                                                             |
| Szelepméret                                                  | 18 mm                                                                  |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 1000 l/min                                                             |
| Pneumatikus munkacsatlakozás                                 | Karima                                                                 |
| Üzemi feszültség                                             | 24 V DC                                                                |
| Üzemi nyomás                                                 | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                 |
| Szerkezeti felépítés                                         | Hengeres tolózár                                                       |
| Visszaállítás módja                                          | mechanikus rugó                                                        |
| Engedély                                                     | RCM jelzés<br>c UL us - Recognized (OL)                                |
| Védettség                                                    | IP40<br>IP65<br>csatlakozó aljzattal                                   |
| Névleges szélesség                                           | 6.9 mm                                                                 |
| Távozó levegő funkció                                        | fojtható                                                               |
| Tömítés elve                                                 | lágý                                                                   |
| Beépítési helyzet                                            | tetszés szerint                                                        |
| Kézi segédműködtetés                                         | reteszelő<br>Nem reteszelő<br>takart                                   |
| Vezérlés módja                                               | elővezérelt                                                            |
| Vezérlőlevegőellátás                                         | külső                                                                  |
| Átfedés                                                      | határozatlan átfedés                                                   |
| Vezérlőnyomás                                                | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar                                     |
| Kikapcsolási idő                                             | 45 ms                                                                  |
| Bekapcsolási idő                                             | 10 ms                                                                  |
| Bekapcsolási időtartam                                       | 100%                                                                   |
| Max. pozitív tesztpulzus 0 jellel                            | 700 µs                                                                 |
| Max. negatív tesztpulzus 1 jel esetén                        | 900 µs                                                                 |
| Tekercsparaméterek                                           | 24 V DC: 1,0 W<br>24 V DC: kisáramú fázis 0,3 W, nagyáramú fázis 1,0 W |

| Jellemző                                        | Érték                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Megengedett feszültségingadozások               | +/- 10%                                                               |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                       |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről              | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)          |
| Rezgésállóság                                   | Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint |
| A környezeti és a közeg hőmérséklet korlátozása | -5 - 50°C<br>áramcsökkentés nélkül                                    |
| Ütésállóság                                     | Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint      |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                  |
| LABS konformitás                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                     |
| Tiszta szoba osztály                            | 5. osztály az ISO 14644-1 szerint                                     |
| Közeghőmérséklet                                | -5 °C...60 °C                                                         |
| Vezérlőközeg                                    | Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint                      |
| Környezeti hőmérséklet                          | -5 °C...60 °C                                                         |
| Terméksúly                                      | 154 g                                                                 |
| Elektromos csatlakozó                           | elektromos csatlakozólapon keresztül                                  |
| Rögzítés módja                                  | a csatlakozó lécen                                                    |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések           | RoHS-kompatibilis                                                     |
| Tömítések alapanyaga                            | HNBR<br>NBR                                                           |
| Ház alapanyaga                                  | Kovácsolt alumínium ötvözet                                           |