

Kör keresztmetszetű henger

DPRA-N-...-2"- -

Cikkszám: 8109554

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	0.0625 hüvelyk...12 hüvelyk
Dugattyú Ø	2"
Dugattyúrúd menete	1/2-20 UNF-2A
Csillapítás	nincs csillapítás elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	Zárósapka lengőszemmel, 90°-ban elfordítva Zárósapka lengőszemmel és csapágypersellyel Lengőszemmel a zárósapkán Lehúzó NBR-ből Dugattyúrúd meghosszabbított külső menete Meghosszabbított dugattyúrúd Csapágyfedél rögzítő menettel Sűrítettlevegő-csatlakozás, axiális Sűrítettlevegő-csatlakozás, keresztben Csavaróbiztosítókkal Folyamatos dugattyúrúd Hőmérséklettartomány 0 és 150°C között Hőmérséklettartomány -40 és 80°C között egyoldali dugattyúrúd
Üzemi nyomás	9.99 psi...150 psi
Működési mód	kettős működésű nyomó egyszeres működésű húzó
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség 4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-40 °F...300 °F
Terméksúly	1.04 lb...4.04 lb

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	tartozékkal
Pneumatikus csatlakozó	1 / 4 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet erősen ötvözött rozsdamentes acél
Tömítések alapanyaga	FPM NBR
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Hengercső alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél