


Párhuzamos megfogó DHPL-20-40-P-A

Cikkszám: 8112220

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	20
Teljes löket	40 mm
Löket befogópofánként	20 mm
Max. cserepontosság	0.2 mm
Megfogó pofa max. szögjátéka ax és ay tengelyen	0.14 deg
Max. megfogó pofa Sz	0.068 mm
Forgásszimmetria	0.2 mm
Megfogó ismétlési pontossága	0.03 mm
Megfogópofák száma	2
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Megfogófunkció	Párhuzamos
Szerkezeti felépítés	Fogasléc/fogaskerék
Vezető	Síklócsapágyas vezeték
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar 21.75 psi...116 psi
Megfogó max. munkafrekvenciája	2 Hz
Min. nyitási idő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	71 ms
Min. zárási idő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	108 ms
Max. tömeg külső megfogó ujjanként	170 g
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Teljes megfogóerő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), nyitott	310 N
A teljes megfogó erő 0,6 MPa esetén (6 bar, 87 psi), zárt	230 N
A megfogó pofánkénti nyitóerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) nyomáson	155 N

Jellemző	Érték
A megfogó pofánkénti záróerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) nyomáson	115 N
Tehetetlenségi nyomaték	15.4 kgcm ² ...23.5 kgcm ²
Megfogó pofa Fz max. statikus ereje	280 N
Megfogó pofa max. statikus Mx nyomatéka	5 Nm
Max. statikus My nyomaték a megfogó pofánál	5 Nm
Max. statikus Mz nyomaték a megfogó pofánál	5 Nm
Karbantartási időszak	Teljes élettartamon keresztül történő kenés
Terméksúly	883 g
Rögzítés módja	Közvetlen rögzítés menettel átmenő furattal választhatóan:
Pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedősapka alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Véglap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Megfogó pofák alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Dugattyú tömítés alapanyaga	TPE-U(PU)
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
O-gyűrű alapanyaga	NBR
Csavarok alapanyaga	Acél, horganyzott
Fogasléc alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Fogaskerék alapanyaga	Szinterezett bronz