

Be-/kimeneti modul CPX-2ZE2DA

Cikkszám: 576046

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret: Sz x H x M	(beleértve a sorolható tömböt és a csatlakozási technológiát) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Raszterméret	50 mm
Terméksúly	130 g
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség (beépített állapotban)
Max. vezetékhozz	30 m
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Engedély	UL - Recognized (OL)
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Műanyag
LED kijelzők	1 csoportos diagnosztika 10 csatornaállapot 2 modul diagnosztika 2 csatornadiagnosztika
Diagnosztika	üzemmódfüggő diagnózis
Kimenetek száma	2
Paraméterezés	BE/KI késleltetés Frekvencia kimenet Sebességmérés Impulzus kimenet Impulzuslánc Fordulatszám mérése Frekvenciamérés Periódus időtartamának mérése Motor üzemmód Pozíció meghatározás Impulzusszélesség moduláció Egyszer számolva Folyamatosan számol Periodikus számolás
DC üzemi feszültségi tartomány	18 V...30 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V

Jellemző	Érték
Belső áramfelvétel névleges üzemi feszültség mellett	Jell. 35 mA
Bemenetek száma	2
Bemenetek jellemzői	az IEC 1131-2 szerint, 02. típus
Kapcsolási szint	0. jel: $\leq 5\text{ V}$ 1. jel: $\geq 11\text{ V}$
Kapcsoláslogika bemenetek	PNP (pozitív kapcsolás)
Bemenet kiegyenlítési idő	0,1 μs (0,2 μs , 0,4 μs , 0,8 μs , 1 μs , 2 μs , 4 μs , 8 μs , 10 μs , 50 μs , 100 μs , 500 μs , 1 ms, 3 ms, 10 ms, 20 ms paraméterezhető)
Bemenetek max. modulonkénti összárama	2 A
Karakterisztikus görbe kimenetek	IEC1131-T2
Kapcsolási logika kimenetei	NPN (negatív kapcsolás) PNP (pozitív kapcsolás) Push-pull meghajtó
Max. teljes áramkimenet/modul	10 A
Max. tápellátás csatornánként	5 A állítható (20 W lámpaterhelés)
Elektromos leválasztás csatornák között	nem
Elektromos leválasztó csatorna - belső busz	Kimenetek - Igen, közvetett tápellátás esetén
Védelem (rövidzárlat)	belső elektronikus biztosíték csatornánként