


Párhuzamos megfogó

DHPC-40-A-NO-S-2

Cikkszám: 8116902

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Löket befogópofánként	15 mm
Max. cserepontosság	0.2 mm
Megfogó pofa max. szögjátéka ax és ay tengelyen	0 deg
Max. megfogó pofa Sz	0 mm
Forgásszimmetria	0.2 mm
Megfogó ismétlési pontossága	0.02 mm
Megfogópofák száma	2
Hajtásmód	pneumatikus
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	egyszeres működésű nyitott
Megfogófunkció	Párhuzamos
Fogóerőbiztosítás	nyitáskor
Szerkezeti felépítés	Csatlakozás iránya oldalt Lapos rögzítés a megfogó ujjakhoz Kar kényszerített mozgássorozat
Vezető	Golyós vezeték
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Megfogó max. munkafrekvenciája	1 Hz
Min. nyitási idő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	300 ms
Min. zárási idő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	67 ms
Max. tömeg külső megfogó ujjanként	400 g
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	Alkalmas csökkentett Cu/Zn/Ni értékű akkumulátorok gyártására (F1a)
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C

Jellemző	Érték
A teljes megfogó erő 0,6 MPa esetén (6 bar, 87 psi), zárt	675 N
A megfogó pófánkénti záróerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) nyomáson	337.5 N
Tehetetlenségi nyomaték	16.27 kgcm ²
Megfogó pofa Fz max. statikus ereje	351.5 N
Megfogó pofa max. statikus Mx nyomatéka	16.15 Nm
Max. statikus My nyomaték a megfogó pófánál	9.55 Nm
Max. statikus Mz nyomaték a megfogó pófánál	9.55 Nm
Terméksúly	1560 g
Rögzítés módja	választhatóan: Közvetlen rögzítés átmenő furattal Közvetlen rögzítés menettel a szerelőkereten átmenő furattal és illesztő csapszeggel belső menettel és illesztő csapszeggel
Pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Eloxált alumínium
Megfogó pófák alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél