

Szabványos henger DSNA-N-3 1/4"- -

Cikkszám: 8117046

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	0.25 hüvelyk...48 hüvelyk
Dugattyú Ø	3 1/4"
Dugattyúrúd menete	7/8-14 UNF-2A 3/4-16 UNF-2B 3/4-16 UNF-2A 1-14 UNS
Csillapítás	pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Megfelel a szabványnak	NFPA/T3.6.7
Dugattyúrúdvég	Külső menet Belső menet
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Összehúzócsavar Hengercső
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	Karima a zárósapkán Karima a csapágyfedélen Talpas felerősítés Belső menet a dugattyúrúdon Speciális menet a dugattyúrúdon Forgószemes rögzítés a zárósapkán Folyamatos dugattyúrúd Forgatás rögzítési pozíciója csavarozott Lengő felerősítés a zárósapkánál Lengővilla a zárósapkán Közbetét a zárósapka oldalán Közbetét a csapágyfedél oldalán Hőmérséklettartomány: -5 - 80°C egyoldali dugattyúrúd
Üzemi nyomás	0.048 MPa...0.965 MPa 0.48 bar...9.65 bar 6.96 psi...139.925 psi
Működési mód	kettős működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...80 °C
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	610 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	679 N
Rögzítés módja	Közvetlen rögzítés menettel tartozékkal választhatóan:
Pneumatikus csatlakozó	1/2 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Alu présöntvény, bevonatos
Tömítések alapanyaga	FPM NBR
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Hengercső alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, simára eloxált