

Elővezérlő szelep VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1B2

Cikkszám: 8119587

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	3/2 zárva monostabil
Működtetés módja	elektromos
Szélesség	22 mm
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	50 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	G1/8
Üzemi feszültség	24 V DC
Üzemi nyomás	-0.9 bar...8 bar
Szerkezeti felépítés	közvetlen vezérlésű ülékes szelep
Visszaállítás módja	mechanikus rugó
Védettség	IP65
Névleges szélesség	1.3 mm
Távozó levegő funkció	fojtható
Tömítés elve	lágymű
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kézi segédműködtetés	reteszelő
Vezérlés módja	közvetlen
Vezérlőlevegőellátás	belső
Áramlásirány	nem reverzibilis
Kikapcsolási idő	46 ms
Bekapcsolási idő	31 ms
Bekapcsolási időtartam	100%
Tekercsparaméterek	24 V DC: 3,0 W
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Közeghőmérséklet	-10 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...50 °C
Terméksúly	160 g

Jellemző	Érték
Elektromos csatlakozó	3 pólusú B forma Csatlakozó az EN 175301-803 szabvány szerint
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
3. pneumatikus csatlakozás	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	PA