

Lökéscsillapító DYSS-G8-7-5-Y1F-F1A

Cikkszám: 8119984

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	7
Löket	5 mm
Csillapítás	önbeállító
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Változatok	A fő összetevőként réz, cink vagy nikkelt tartalmazó fémek nem használhatók. Ez alól kivételt képez az acélban található nikkel, a kémiaileg nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a kábelek, az elektromos csatlakozók és tekercsek.
Max. ütközési sebesség	1.5 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.2 s
Visszaállítási idő minimális környezeti hőmérsékleten	1 s
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú réz, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaileg nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Csillapítási hossz	5 mm
Max. ütközőerő	300 N
Max. meghúzási nyomaték	3 Nm
Maximális energiafogyasztás löketenként	2 J
Max. energiafogyasztás óránként	12000 J
Max. visszamaradó energia	0.01 J
Visszaállító erő	1.2 N
Minimális betolási erő	10 N
Terméksúly	33 g
Tömegtartomány	5.5 kg
Rögzítés módja	menetes hüvellyel

Jellemző	Érték
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	erősen ötvözött acél
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött acél