

Golyósorsós tengely ELGT-BS-160-650-10P

Cikkszám: 8124520

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalököt	650 mm
Méret	160
Lökettartalék	0 mm
Írányváltási holtjáték	150 µm
Orsóátmérő	20 mm
Orsóemelkedés	10 mm 1/min
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Szerkezeti felépítés	Elektromechanikus lineáris tengely golyósorsóval
Motorfajta	Léptetőmotor Szervomotor
Orsótípus	Golyósorsó
Változatok	A fő összetevőként réz, cink vagy nikkelt tartalmazó fémek nem használhatók. Ez alól kivételt képez az acélban található nikkel, a kémiaileg nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a kábelek, az elektromos csatlakozók és tekercsek.
Max. gyorsulás	15 m/s ²
Max. fordulatszám	3000 1/min
Max. sebesség	0.5 m/s
Ismétlési pontosság	±0,02 mm
Bekapcsolási időtartam	100%
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra:A több mint 1% tömegarányú rezes, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos.Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaileg nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Tiszta szoba osztály	8. osztály az ISO 14644-1 szerint
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Folyamatos előtolási erő	1575 N
Másodrendű felületi nyomatékok, ly	1411000 mm ⁴

Jellemző	Érték
Másodrendű felületi nyomatékok, I _z	15257000 mm ⁴
Üresjáratú nyomaték maximális folyamatsebesség esetén	0.4 Nm
Alapjáratú nyomaték minimális fordulatszám	0.2 Nm
Max. erő F _y	9550 N
Max. F _z erő	11370 N
F _y 100 km elméleti élettartamra (kizárólag vezetés)	35183 N
F _z 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezető)	41887 N
Max. M _x nyomaték	600 Nm
Max. M _y nyomaték	560 Nm
Max. M _z nyomaték	560 Nm
M _x 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezetőnél)	2210 Nm
M _y 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezetőnél)	2063 Nm
M _z 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezetőnél)	2063 Nm
Max. radiális erő a hajtórúdnál	340 N
Max. F _x előtölőerő	1575 N
I _t torziós tehetetlenségi nyomaték	726000 mm ⁴
J _H tehetetlenségi nyomaték/löklet méter	0.809 kgcm ²
J _I tehetetlenségi nyomaték / kg hasznos teher esetén	0.0253 kgcm ²
J _O tehetetlenségi nyomaték	0.3175 kgcm ²
Előtölés állandó	10 mm 1/min
Mozgatott tömeg	3855 g
Terméksúly	21755 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	9564 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	188 g
Dinamikus elhajlás (teher mozgatva)	a tengely hosszának 0,05%-a, maximum 0,5 mm
Statikus elhajlás (terhelés álló helyzetben)	a tengely hosszának 0,1%-a
Interfészkód, működtető szerkezet	T46
Zárósapka alapanyaga	Alumínium présöntvény, lakkozott
Profil alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Hajtómű fedél alapanyaga	Alumínium présöntvény, lakkozott
Szánvezető alapanyaga	Acél
Vezetősín alapanyaga	Acél
Szán alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Orsó anya alapanyaga	Acél
Orsó alapanyaga	Acél