

Végálláskapcsoló feltét SRBI-C2-N-1-P-M12

Cikkszám: 8140399

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	szögletes
Szabvány alapján	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Engedély	RCM jelzés c UL us - Recognized (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
KC-jel	KC-EMC
Tanúsítványt kiállító szerv	UL E232949
Alanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Mérési elv	induktív
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...70 °C
Kapcsolókimenet	PNP
Kapcsolóelem-funkció	Záró
Max. kapcsolási frekvencia	1000 Hz
Max. DC kimeneti áram	200 mA
Feszültségesés	2.5 V
Maradékáram	0 mA...0.5 mA
Rövidzárlat elleni védelem	ciklusos
DC üzemi feszültségi tartomány	10 V...30 V
Üresjáratú áram	22.5 mA
Póluscserre elleni védelem	minden elektromos csatlakozóhoz
Elektromos csatlakozó bemenet	Csatlakozó M12x1 4 pólusú
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	48 g
Ház alapanyaga	PBT
Csavarok alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Üzemkész állapot kijelző	Zöld LED
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED

Jellemző	Érték
Állapotkijelző	Sárga LED = szelepkapcsolási állapot Zöld LED = üzemi feszültség kijelzés
Csapágyhőmérséklet	-40 °C...85 °C
Védettség	IP67
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Szennyezettségi fok	3