


# Fordító hajtómű

## DAPS-0960-090-RS1-F14-MW

Cikkszám: 8005066

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                    | Érték                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Állítóhajtás mérete                                         | 0960                                                                   |
| Karimafuratkép                                              | F14                                                                    |
| Elfordítási szög                                            | 92 deg                                                                 |
| Tengelycsatlakozás mélysége                                 | 48,5 mm                                                                |
| A végállások beállítási tartományára vonatkozó megjegyzések | opcionálisan egy állítható véghelyzet                                  |
| Szabványos csatlakozó az armatúrához                        | ISO 5211                                                               |
| Csillapítás                                                 | nincs csillapítás                                                      |
| Beépítési helyzet                                           | tetszés szerint                                                        |
| Működési mód                                                | egyszeres működésű                                                     |
| Szerkezeti felépítés                                        | Kinematika keret                                                       |
| Pozíciófelismerés                                           | nélkül                                                                 |
| Zárásirány                                                  | jobbra záródó                                                          |
| Szelepcsatlakozás megfelel a szabványnak                    | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                                                   |
| Safety Integrity Level (SIL)                                | SIL 2 nagy igényű üzemmódig<br>SIL 2 alacsony igényű üzemmódig         |
| Csatlakozó nyomás a rugóerő érdekében                       | 0.28 MPa                                                               |
| Csatlakozási nyomás a rugókeménység érdekében               | 2.8 bar                                                                |
| Üzemi nyomás                                                | 0.28 MPa...0.84 MPa<br>2.8 bar...8.4 bar                               |
| Névleges üzemi nyomás                                       | 0.56 MPa<br>5.6 bar                                                    |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)             | az EU robbanásvédelmi irányelve (ATEX) szerint                         |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)           | az Egyesült Királyság EX előírásai szerint                             |
| Robbanásvédelem                                             | 1. zóna (ATEX)<br>2. zóna (ATEX)<br>21. zóna (ATEX)<br>22. zóna (ATEX) |
| Tanúsítványt kiállító szerv                                 | TÜV Nord 212170801                                                     |
| ATEX-kategória, gáz                                         | II 2G                                                                  |
| ATEX-kategória, por                                         | II 2D                                                                  |
| Robbanóképes gázok elleni védelem                           | Ex h IIC T6...T3 Gb X                                                  |
| Robbanóképes porok elleni védelem                           | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X                                          |
| Ex környezeti hőmérséklet                                   | -50°C ≤ Ta ≤ +60°C                                                     |

| Jellemző                                                                                  | Érték                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Üzemi közeg                                                                               | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                                                        | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                                                              | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                                                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Környezeti hőmérséklet                                                                    | -20 °C...80 °C                                               |
| Visszaállító rugónyomaték 0°-os forgatási szögnél                                         | 320 Nm                                                       |
| Visszaállító rugónyomaték 50°-os forgatási szögnél                                        | 240 Nm                                                       |
| Visszaállító rugónyomaték 90°-os forgatási szögnél                                        | 480 Nm                                                       |
| Rugóerő                                                                                   | 1                                                            |
| Levegőfogyasztás 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) ciklusonként 0° - Névleges elfordulási szög - 0° | 41.3 l                                                       |
| Terméksúly                                                                                | 50600 g                                                      |
| Tengelycsatlakozás                                                                        | T46                                                          |
| Pneumatikus csatlakozó                                                                    | G1/4                                                         |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                                                     | RoHS-kompatibilis                                            |
| Fedél alapanyaga                                                                          | Kovácsolt alumíniumötvözet                                   |
| Tömítések alapanyaga                                                                      | FPM<br>NBR<br>PUR                                            |
| Ház alapanyaga                                                                            | Kovácsolt alumínium ötvözet                                  |
| Csavarok alapanyaga                                                                       | erősen ötvözött acél                                         |
| Tengely alapanyaga                                                                        | erősen ötvözött acél                                         |
| Tengely anyagszáma                                                                        | 1.4305                                                       |