

# Csatlakozólap VMPA1-IC-AP-S-1-EX1E

Cikkszám: 8005150

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                          | Érték                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szélesség                                         | 20.2 mm                                                                                                                                      |
| Hossz                                             | 107.3 mm                                                                                                                                     |
| Raszterméret                                      | 10.5 mm                                                                                                                                      |
| Üzemi nyomás                                      | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                                                                       |
| Vezérlőnyomás                                     | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar                                                                                                           |
| KC-jel                                            | KC-EMC                                                                                                                                       |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | EU EMC-irányelv szerint<br>az EU robbanásvédelmi irányelve (ATEX) szerint<br>az EU RoHS irányelve szerint                                    |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint<br>az Egyesült Királyság EX előírásai szerint<br>az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint |
| Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély             | EPL Gb (BR)                                                                                                                                  |
| Robbanásvédelem                                   | 1. zóna (BR)<br>2. zóna (ATEX)                                                                                                               |
| ATEX-kategória, gáz                               | II 3G                                                                                                                                        |
| Robbanóképes gázok elleni védelem                 | Ex ec IIC T4 Gc X                                                                                                                            |
| Ex környezeti hőmérséklet                         | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C                                                                                                                            |
| KBK korrózióállósági osztály                      | 0 - nincs korróziós igénybevétel                                                                                                             |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                            |
| Környezeti hőmérséklet                            | -5 °C...50 °C                                                                                                                                |
| Terméksúly                                        | 92 g                                                                                                                                         |
| Elektromos csatlakozó                             | M8<br>Csatlakozó                                                                                                                             |
| Csatlakozólap rögzítésének típusa                 | átmenő furattal                                                                                                                              |
| 12/14 vezérlőlevegő csatlakozó                    | M5                                                                                                                                           |
| Vezérlő távozó levegő 82/84                       | M5                                                                                                                                           |
| 1. pneumatikus csatlakozás                        | M7                                                                                                                                           |
| 2. pneumatikus csatlakozó                         | M7                                                                                                                                           |
| 3. pneumatikus csatlakozás                        | M7                                                                                                                                           |
| 4. pneumatikus csatlakozó                         | M7                                                                                                                                           |
| 5. pneumatikus csatlakozó                         | M7                                                                                                                                           |

| Jellemző                              | Érték                 |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis     |
| Csatlakozólap alapanyaga              | Alumínium présöntvény |