

# Egyszer használatos pipettahegy DHAP-20-TA1FS-P960R

Cikkszám: 8160285

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tartály                               | 20 µl                                                                                                                                                                                                              |
| Kötegméret                            | 960                                                                                                                                                                                                                |
| Szerkezeti felépítés                  | Pipettavég tartó 20... 1000 µl egyirányú Festo pipettavégekhez                                                                                                                                                     |
| Csomagolástípus                       | Állvány                                                                                                                                                                                                            |
| Szűrő                                 | igen                                                                                                                                                                                                               |
| Bioburden                             | ATP: < 2 · 10 <sup>-12</sup> mg/µl<br>BSE / TSE: szabad<br>DNS: < 32 pg emberi DNS<br>DNase: ≤ 5 · 10 <sup>-7</sup> Kunitz egység/µl<br>Endotoxin: ≤ 0,001 EU/ml<br>RNase: ≤ 5 · 10 <sup>-9</sup> Kunitz egység/µl |
| Sterilitás                            | SAL 1E-6, elősterilizált                                                                                                                                                                                           |
| KBK korrózióállósági osztály          | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel                                                                                                                                                                               |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III                                                                                                                                                                                                 |
| Csapághőmérséklet                     | 5 °C...40 °C                                                                                                                                                                                                       |
| Megjegyzés a tárolási hőmérsékletre   | rövid távú szállításhoz csomagolásban -25 ... 55 °C-on                                                                                                                                                             |
| Relatív páratartalom                  | 10–90%<br>nem kondenzáló                                                                                                                                                                                           |
| Környezeti feltételek                 | Légköri nyomás 80 ... 106 kPa                                                                                                                                                                                      |
| Környezeti hőmérséklet                | 5 °C...40 °C                                                                                                                                                                                                       |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                                                                                                                                                                  |
| Alapanyag pipettahegy                 | PP                                                                                                                                                                                                                 |